

Garant**Izmenljiva rezalna glava Master Mute levo, za DN .. Rezalne obračalne ploščice****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265115 40/15
GTIN	4069515031868
Razred artikla	29E

Opis**Primerno za:**

Držala nože za notranje struženje z blaženjem vibracij št. 265060–265076.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	26 mm
Serija	Master Mute
Podložna ploščica	269005 14
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Vijak kolenske ročice	259018 18
Srednji premik L ₃	30 mm
Kolenska ročica	259015 19
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	50 mm

Podatkovni list

Velikost ploščice	15 mm
Ø držala D _s	40 mm
Število hladilnih kanalov	3
Vrsta uporabe	levo
Notranje hlajenje	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/265115-40/15>