

**Garant****Izmenljiva rezalna glava Master Mute desno, za TN .. Rezalne obračalne ploščice****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265120 32/16
GTIN	4069515031875
Razred artikla	29E

**Opis****Primerno za:**

Držala nože za notranje struženje z blaženjem vibracij št. 265060–265076.

**Tehnični opis**

Vijak kolenske ročice	259018 19
Celotna dolžina L	27 mm
Velikost ploščice	16 mm
Serijska	Master Mute
Srednji premik $L_3$	22 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	40 mm
Podložna ploščica	269005 15
primerna obračalna rezalna ploščica	TN.. 1604..

## Podatkovni list

Kolenska ročica	259015 20
Ø držala D <sub>s</sub>	32 mm
Število hladilnih kanalov	3
Vrsta uporabe	desno
Notranje hlajenje	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

### Ustreznih izdelkov

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/265120-32/16>