

Garant**Mali rezkalni čep GARANT Master Uni – srednje, Karbidna trdina, Tip: C0613****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	546906 C0613
GTIN	4069515032100
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Mali roto rezkar iz karbidne trdine, z držalom Ø 3 mm.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Ø glave	6 mm
Dolžina glave	13 mm
Celotna dolžina	43 mm
Opis oblike	Okrogli valj
Serija	Master Uni
Ø držala	3 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Dolgo držalo	ne
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Podatkovni list

Alu Mg	pogojno primerno
Jeklo < 900 N/mm	primerno
Jeklo < 1400 N/mm	primerno
Jeklo < 55 HRC	primerno
Jeklo < 60 HRC	primerno
INOX	primerno
Ti	primerno
GG(G)	primerno
Uni	primerno