

**Garant****Mali rezkalni čep GARANT Master Uni – srednje, Karbidna trdina, Tip: D0302****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 546906 D0302  |
| GTIN                  | 4069515032117 |
| Razred artikla        | 51D           |

**Opis****Izvedba:**

Mali roto rezkar iz karbidne trdine, z držalom Ø 3 mm.

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Ø glave          | 3 mm            |
| Ø držala         | 3 mm            |
| Opis oblike      | Krogla          |
| Serija           | Master Uni      |
| Dolžina glave    | 2 mm            |
| Celotna dolžina  | 40 mm           |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Dolgo držalo     | ne              |
| Vrsta izdelka    | Roto rezkar     |

**Uporabniški podatki**

|  | Primernost | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|--|------------|----------------|------------|
|--|------------|----------------|------------|

## Podatkovni list

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Alu Mg            | pogojno primerno |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno         |
| INOX              | primerno         |
| Ti                | primerno         |
| GG(G)             | primerno         |
| Uni               | primerno         |