

Garant**Izmenljiva rezalna glava Master Mute desno, za DC .. Rezalne obračalne ploščice****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265214 32/11
GTIN	4069515035477
Razred artikla	29E

Opis**Primerno za:**

Držala nože za notranje struženje z blaženjem vibracij št. 265060–265076.

Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	40 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 8
Podložna ploščica	269005 18
Serijska	Master Mute
Vijak za obračalno ploščico	269028 50
Srednji premik L_3	22 mm
Celotna dolžina L	13 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..

Podatkovni list

Ø držala D _s	32 mm
Število hladilnih kanalov	3
Vrsta uporabe	desno
Notranje hlajenje	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/265214-32/11>