

**Štirikotni surovec, HSS Co 10, D × dolžina: 12X125mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 295000 12X125 |
| GTIN | 4045197187444 |
| Razred artikla | 22E |

Opis**Izvedba:**

Okrogli in kvadratni stružni noži imajo ravna, pravokotna konca.

HSS Co 10 (10 % kobalta, 67 HRC).

Štirikotni stružni noži, po DIN 4964, oblika B. Širina: toleranca h12. Konci posneti.

Uporaba:

Za struženje, notranje struženje, zarezovanje itd.; posebej primerno kot surovi material za izdelavo profilnih jekel.

Tehnični opis

| | |
|------------------|--------------|
| Mera 4-kotnika D | 12 mm |
| Dolžina | 125 mm |
| Rezalni material | HSS Co 10 |
| Vrsta izdelka | Stružni noži |