

Garant GRIDLINE

Omara za prenosni računalnik, Število predelkov/tip: 9/DE



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	944460 9/DE
GTIN	4069515037594
Razred artikla	91K

Opis

Izvedba:

Omara za prenosni računalnik/mobilni telefon s 9 predelki z možnostjo zaklepanja. V vsakem prostoru sta dva 230 V AC priključka z 2 vtičnicami tipa F. Na hrbtni strani je napajalni priključek z 1,5 m dolgim kablom, vtič nemškega tipa F. Zadnja plošča z $\square$ 9 x 9 mm v rastru po 37 mm za držanje GARANT easyFix kljuk in držal. Police in podnožje omare s perforacijami za prezračevanje.

Standard:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata predelkov antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Število žepov	9
Napajanje	Omrežno napajanje
Število vtičnic, tip F	18
Globina v G	20
Nazivna napetost	250 V

Podatkovni list

Širina	400 mm
Vtičnica, tip	F
Tip vtikača, vhod	F
Višina	2000 mm
Globina	500 mm
uporabna višina na prekat	209 mm
Masa	46 kg
Višina seganja predala	162 mm
Širina seganja predala	340 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Uporabna širina	395 mm
Uporabna globina	430 mm
največja priključena moč	3,6 kW
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta izdelka	Omara za polnjenje akumulatorjev