

**Garant**

**Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, L = 300 mm, Ø d/Ø D1: 25/8mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302416 25/8
GTIN	4045197436092
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Prevrtana za dovajanje hladilnega sredstva (IKZ).

**Brez** vijaka za nastavljanje dolžine, **dolgi**.

**Uporaba:**

Za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah, hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah in glavah za ER-vpenjalne stročnice.

**Napotek:**

Maksimalno dovoljeno število vrtljajev 8000 min<sup>-1</sup>.

**Tehnični opis**

Ø držala d	25 mm
Ø izvrtine D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	19 mm
Celotna dolžina L	300 mm
Značilnost blagovnega imena	L = 300 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek