



## Digitalni mikrometer za notranje merjenje s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 8-10mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 428931 8-10   |
| GTIN                  | 4059192064815 |
| Razred artikla        | 43A           |

### Opis

#### Izvedba:

3-točkovni mikrometri za notranje merjenje ali notranji hitri merilniki s priključnim navojem za enostavno menjavo merilnih glav. Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine. Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija. **Od 12mm za merjenje do dna izvrtine.**

Mikrometri za notranje merjenje s podaljšano zaskočko, hitre meritve na naklonu vretena 1,5 mm. Praktične merilne funkcije, npr. 3 PREDNASTAVITEV, prikaz tolerance s simboli, ABS.

#### Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podaljšek št. 428950, podatkovni kabel št. 498941, nastavitveni prstani št. 484030, vpenjalna plošča za stojalo za mikrometre št. 428951.

### Tehnični opis

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Standardna globina merjenja | 58 mm |
| Število vključenih baterij  | 1     |
| Vrsta IP-zaščite            | IP 65 |

## Podatkovni list

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Mera a                                | 1,8 mm                                        |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032                                 |
| Merilno območje                       | 8 - 10 mm                                     |
| Odčitavanje                           | 0,001 mm                                      |
| Napajanje                             | Baterijsko napajanje                          |
| Tip baterij                           | Gumbasta baterija                             |
| Točnost                               | 0,004 mm                                      |
| Standard                              | DIN 863                                       |
| Preklop odčitavanja                   | mm / cole                                     |
| Vmesnik                               | Vmesnik USB                                   |
| Vmesnik                               | USB-vmesnik                                   |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti     | Sistem MAHR Reference Lock                    |
| Merilno orodje                        | digitalni                                     |
| Pakiranje                             | čvrsta škatla                                 |
| Kalibriranje                          | B6                                            |
| Vrsta izdelka                         | 3-točkovni mikrometer<br>za notranje merjenje |

### Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/428931-8-10>