



Digitalni mikrometer za notranje merjenje s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 150-175mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428931 150-175
GTIN	4059192064952
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

3-točkovni mikrometri za notranje merjenje ali notranji hitri merilniki s priključnim navojem za enostavno menjavo merilnih glav. Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine. Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija. **Od 12mm za merjenje do dna izvrtine.**

Mikrometri za notranje merjenje s podaljšano zaskočko, hitre meritve na naklonu vretena 1,5 mm. Praktične merilne funkcije, npr. 3 PREDNASTAVITEV, prikaz tolerance s simboli, ABS.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podaljšek št. 428950, podatkovni kabel št. 498941, nastavitveni prstani št. 484030, vpenjalna plošča za stojalo za mikrometre št. 428951.

Tehnični opis

Standardna globina merjenja	132 mm
Točnost	0,007 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Tip baterij	Gumbasta baterija

Podatkovni list

Merilno območje	150 - 175 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Mera a	0,5 mm
Število vključenih baterij	1
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/428931-150-175>