

**Garant**

**Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, L = 300 mm, Ø d/Ø D1: 25/10mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302416 25/10  |
| GTIN                  | 4045197436108 |
| Razred artikla        | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

Prevrtana za dovajanje hladilnega sredstva (IKZ).

**Brez** vijaka za nastavljanje dolžine, **dolgi**.

**Uporaba:**

Za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah, hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah in glavah za ER-vpenjalne stročnice.

**Napotek:**

Maksimalno dovoljeno število vrtljajev 8000 min<sup>-1</sup>.

**Tehnični opis**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Ø držala d                  | 25 mm      |
| Ø izvrtine D <sub>1</sub>   | 10 mm      |
| Ø D <sub>2</sub>            | 20 mm      |
| Celotna dolžina L           | 300 mm     |
| Značilnost blagovnega imena | L = 300 mm |
| Vrsta izdelka               | Podaljšek  |