

HOLEX**Okrogli surovec za stružni nož, HSS Co 10, D × dolžina: 3X63mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	295020 3X63
GTIN	4045197187758
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Okrogli in kvadratni stružni noži imajo ravna, pravokotna konca.

HSS Co 10 (10 % kobalta, 67 HRC).

Stružni noži, po DIN 4964, oblika A. Okroglo brušeni znotraj tolerance **h14**.

Uporaba:

Za struženje, notranje struženje, zarezovanje itd.; posebej primerno kot surovi material za izdelavo profilnih jekel.

Tehnični opis

Dolžina	63 mm
Ø D	3 mm
Rezalni material	HSS Co 10
Vrsta izdelka	Stružni noži