

**HOLEX****Okrogli surovec za stružni nož, HSS Co 10, D × dolžina: 8X125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	295020 8X125
GTIN	4045197187864
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Okrogli in kvadratni stružni noži imajo ravna, pravokotna konca.

**HSS Co 10** (10 % kobalta, 67 HRC).

**Stružni noži, po DIN 4964, oblika A.** Okroglo brušeni znotraj tolerance **h14**.

**Uporaba:**

Za struženje, notranje struženje, zarezovanje itd.; posebej primerno kot surovi material za izdelavo profilnih jekel.

**Tehnični opis**

Ø D	8 mm
Dolžina	125 mm
Rezalni material	HSS Co 10
Vrsta izdelka	Stružni noži