

HOLEX**Okrogli surovec za stružni nož, HSS Co 10, D × dolžina: 5X80mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 295020 5X80 |
| GTIN | 4045197187796 |
| Razred artikla | 22E |

Opis**Izvedba:**

Okrogli in kvadratni stružni noži imajo ravna, pravokotna konca.

HSS Co 10 (10 % kobalta, 67 HRC).

Stružni noži, po DIN 4964, oblika A. Okroglo brušeni znotraj tolerance **h14**.

Uporaba:

Za struženje, notranje struženje, zarezovanje itd.; posebej primerno kot surovi material za izdelavo profilnih jekel.

Tehnični opis

| | |
|------------------|--------------|
| Ø D | 5 mm |
| Dolžina | 80 mm |
| Rezalni material | HSS Co 10 |
| Vrsta izdelka | Stružni noži |