

## ejendals

Par delovnih rokavic Tegera® OIL GRIP 8852, Velikost rokavic: 7



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094382 7      |
| GTIN                  | 7340118470733 |
| Razred artikla        | 04R           |

### Opis

#### Izvedba:

Tegera® OIL GRIP 8852. Prevleka iz trojne nitrilne pene v dlani zagotavlja **robustno oljno pregrado** in **odličen prijem. 18-G pletenje** je izdelano iz več kot 90 % recikliranega poliestra in nudi dober občutek na konicah prstov. Poleg tega so delovne rokavice primerne za zaslon na dotik, OEKO-TEX certificirane in odporne na kontaktno toploto do 100 °C.

#### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

#### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

### Tehnični opis

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100          |
| Lastnosti rokavic    | Primerne za zaslone na dotik   |
| EN 388               | 4111X                          |
| EN 407               | X1XXXX                         |
| Nosilni material     | Recikliran poliester, spandeks |

## Podatkovni list

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Prevleka             | Nitril, nitril pena          |
| Področje uporabe     | Preciznost; večnamenskost    |
| Tehnologija pletenja | 18G                          |
| Standard             | EN 407                       |
| Uporaba              | za večkratno uporabo         |
| Vrsta izdelka        | Večnamenske delovne rokavice |