

**Pravokotni stružni nož, HSS Co 10, Višina×širina: 16X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	295060 16X10
GTIN	4045197271297
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Okrogli in kvadratni stružni noži imajo ravna, pravokotna konca.

Višina in širina: toleranca **h14**. **HSS Co 10** (10 % kobalta).

**Pravokotni stružni noži, po DIN 4964, oblika D.**

**Uporaba:**

Za struženje, notranje struženje, zarezovanje itd.; posebej primerno kot surovi material za izdelavo profilnih jekel.

**Tehnični opis**

Višina	16 mm
Širina	10 mm
Dolžina	100 mm
Rezalni material	HSS Co 10
Vrsta izdelka	Stružni noži