

Garant**Rezkalna rezalna obračalna ploščica AOMT110404 ER, za rezkarje Softcut®, HB7730-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215476 GG
GTIN	4069515039338
Razred artikla	2A1

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p \max} = 5,5$ mm.

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Tip	GG
Podajanje f_z na zob	0,15 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	AOMT110404 ER
Zvrst	HB7730-1
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	250 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		