



Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic Xtra, Tip: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082006 4
GTIN	4250004112506
Razred artikla	04S

Opis

Izvedba:

Zmogljivo ultrazvočno čiščenje serije Elmasonic xtra za zahtevno uporabo.

- **Večji ultrazvočni učinek zaradi dinamične funkcije.**
- **Preklopni način Eco za nežno čiščenje in varčevanje z energijo.**
- **Vgrajena funkcija pometanja za enakomerno porazdelitev zvoka v čistilni kadi.**
- **Individualno uravnavanje časa in temperature.**
- **Pregledna nadzorna plošča, odporna proti škropljenju.**
- **Samodejni varnostni izklop.**

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Primerno vložno košaro najdete pod št. 082101. Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod št. 088015–088019.

Tehnični opis

Dolžina naprave	435 mm
Širina naprave	215 mm
Oznaka proizvajalca	Xtra 40
Masa	6,8 kg
Dolžina košare	195 mm
Prostornina	5 l

Podatkovni list

Najvišja zmogljivost ultrazvoka	560 W
Priporočena količina dela	4 l
Širina košare	105 mm
Zmogljivost segrevanja	400 W
Nazivna napetost	220 - 240 V
Višina čistilne kadi	150 mm
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave