

Garant**Nož za notranje struženje HSS, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260922 20/11 |
| GTIN | 4045197653451 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|---|------------------------------|
| Srednji premik L_3 | 13 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 |
| Minimalni Ø predvrtanja D_{min} | 23 mm |
| Dolžina glave L_1 | 32 mm |
| ISO-oznaka držala | AH20R STFCR/L11 |
| primerna obračalna rezalna ploščica | TC.. 1102.. |
| Velikost ploščice | 11 mm |
| Celotna dolžina L | 200 mm |
| Višina vpenjanja L_2 | 18 mm |
| Nastavitveni kot κ | 90 stopinj |
| Ø držala D_s | 20 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | desno |
| Globina notranjega struženja do | 5xD |
| Rezalni material | HSS |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje |

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500