

Garant**Mini nož za notranje struženje, HM, desni, Previsna dolžina L1/velikost ploščice d: 64/8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270006 64/8
GTIN	64045197569
Razred artikla	21V

Opis**Izvedba:**

Držalo iz karbidne trdine za zelo malo vibracij s prilotano jekleno glavo in kaljenim ležiščem za obračalno ploščico.

- **S čelne strani privita rezalna ploščica iz karbidne trdine, skladen prenos sile zaradi čelnega ozobljenja.**
- **Preprosta zamenjava rezalne ploščice.**

Napotek:

Le za izstruženje in posnemanje roba!

Tehnični opis

Velikost ploščice	08 mm
Vijak za obračalno ploščico	279815 11
Celotna dolžina L	130 mm
Višina vpenjanja L ₂	11,5 mm
Ø držala D _s	12 mm
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 11	279815 11
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500