



Slepa kovica PolyGrip® jeklo/jeklo veliko pakiranje, Ø kovice/dolžina držala (D/L): 3,2/8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	771020 3,2/8
GTIN	4007081710015
Razred artikla	74D

Opis

Izvedba:

Slepe kovice zagotavljajo trajno varno spajanje različnih in občutljivih materialov, tudi ko so dostopni samo na eni strani.

Oblika glave: Ploščata okrogla glava = FH; velika glava = K.

Večnamenska slepa kovica Polygrip® je multitalent, ko gre za izpolnjevanje zahtevnih zahtev v industrijskem okolju. Ne glede na to, ali je iz aluminija, jekla ali nerjavnega jekla, v zaprtih prostorih ali na prostem, s trdim ali mehkim materialom za spajanje, kritičnim premerom izvrtine in tolerancami, je kovica Polygrip® skoraj vedno prava rešitev.

Lastnosti:

Širok razpon vpenjanja:

Dimenzija kovice PolyGrip® lahko nadomesti do pet različnih dimenzij slepih kovic po standardu DIN.

To vam prinaša naslednje prednosti:

- **Omejitev tipa.**
- **Zmanjšanje raznolikosti tipov v skladišču.**
- **Zmanjšanje tveganja za zmedo in s tem zmanjšanje napak pri obdelavi.**

Prednosti:

Ekonomično – nadomešča do 5 različnih dimenzij zakovic.

Odlična izravnava lukenj – kompenzira netočnosti izvrtin.

Varno zaklepanje zaskočnega trna kovice – brez nadležnega ropotanja med uporabo.

Zaščita pred brizganjem vode pod določenimi pogoji.

Široka zasnova zapiralne glave za visoko spojno varnost.

Uporaba:

Univerzalna uporaba.

Material:

Votla kovica – jeklo, pocinkano; trn kovice – jeklo, pocinkano.

Priporočilo:

GESIPA® slepe kovice – pravilo:

Debelina materiala + premer držala kovice = dolžina držala kovice

Primer:

Material: Pločevina 3 mm + pločevina 3 mm + izvrtina 4 mm = 10 mm dolžina držala kovice > da slepo kovico 4 × 10.

Tehnični opis

Serija	PolyGrip®
Dolžina votlih zakovic L	8 mm
Premer izvrtine	3,3 mm
Material trna kovice	Jeklo, pocinkano
Premer votle kovice D	3,2 mm
Oblika glave	FK
Število kovic (kosov)	1000
Vpenjalno območje	1 - 5 mm
Material votle kovice	Jeklo, pocinkano
Vrsta izdelka	Kovica