



LED akumulatorska svetilka Osnovna različica brez akumulatorja, 18 V, Tip: M18MDTL



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073211 M18MDTL
GTIN	4058546513092
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Robustna Li-ionska akumulatorska svetilka z nastavljivo z veliko svetilnostjo.

- **Praktična in izredno robustna akumulatorska svetilka z visoko svetilno močjo 4500 lumnov.**
- **3 posamezne svetlobne glave za poravnavo svetlobe z različnimi področji uporabe.**

Primerno za:

Akumulatorji Milwaukee 18 V (art. 073816 MB18 in 073827 MB18).

Obseg dobave:

Akumulatorska svetilka brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Napetost akumulatorja	18 V
Svetlobni tok, stopnja 2	2000 lm
Svetlobni tok, stopnja 3	1200 lm
Število vključenih akumulatorjev	0
Oznaka proizvajalca	M18 MDTL-0

Podatkovni list

Svetlobni tok	4500 lm
Sijalke	LED modul
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Značilnost blagovnega imena	18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta izdelka	Delovne svetilke