

ESD-garnitura za opremljanje SMD, Število orodij: 9**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	973231 9
GTIN	2050002124196
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v ESD-vložkih iz trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen ESD-vložek iz trde pene art. 973200 vel. 973231: 1 St.
 ESD-stranske ščipalne klešče za elektroniko GARANT art. 726210 vel. 125: 1 St.
 ESD-stranske ščipalne klešče za elektroniko KNIPEX art. 726660 vel. 125: 1 St.
 ESD-koničaste klešče za elektroniko GARANT art. 727170 vel. 140: 1 St.
 ESD-pinceta HOLEX, koničasta, art. 727520, vel. AMB: 1 St.
 ESD-pinceta HOLEX, topa, art. 727580, vel. AMB: 1 St.
 ESD-pinceta HOLEX, ozka konica, art. 727600, vel. AMB: 1 St.
 Natančni nož z rezilom, tip P2A art. 845350 vel. P2A: 1 St.
 Garnitura rezil za natančne nože, 100-delna, art. 845355, vel. 50: 1 St.
 Zaščitna kapa za precizni ročaj art. 845335: 1 St.

Tehnični opis

Izvedba	Z garnituro orodja
Število orodij	9

Podatkovni list

Globina	300 mm
Širina	250 mm
Globina v G	12
Širina v G	10
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	10×12
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/973231-9>