

**Garant****Mini rezalna ploščica za izstruževanje navoja, notranja desna, HB720, Korak: 0,75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270140 0,75
GTIN	4045197560513
Razred artikla	21I

**Tehnični opis**

Debelina ploščice T	3,8 mm
Število prehodov	4 - 7
Korak	0,75 mm
Kot vzpona	1,5 stopinj
Velikost $\varnothing$ ploščice d	6 mm
Minimalno pristavljanje $h_{min}$	0,43 mm
Središčna razdalja konic $L_3$	4,19 mm
Čelna razdalja navojnih konic Y	0,5 mm
Vrsta navoja	M/MF
Zvrst	HB720
Kot profila	60 stopinj

Standard	DIN 13
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	80 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	60 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	30 m/min	S
GG(G)	primerno	60 m/min	K
CuZn	primerno	80 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		