

Garant**Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260923 12/11
GTIN	4045197653482
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	9 mm
Dolžina glave L_1	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
ISO-oznaka držala	AH12M STFCL/L11
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	14 mm
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Ø držala D_s	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500