

Garant

Garderobna omara z vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	949053 2
GTIN	4069515041393
Razred artikla	91G

Opis

Izvedba:

Vrata z mehko pripiro. Omara ima **poševen strop**. Na dnu ohišja so vstavljeni drsniki iz umetne mase. **Prednja stranica** podstavka je snemljiva. Polica z 2 kavljema za oblačila v vsakem prekatu omare. Posebna konstrukcija kljub širini prekata 300 mm dovoljuje shranjevanje integralnih čelad (prijavljene patentne pravice).

Z vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko do vel. 40 (ni v obsegu dobave).

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, **prašnata barva**.

Napotek:

- **Pri dobavi so omare povsem sestavljene.**
- **Vrtljive ključavnice št. 085822–085890, kot tudi ključavnice DOM št. 085812 vel. 45; št. 085814 vel. 45; št. 085816 vel. 45.**
- **Primerno za sisteme ključavnic.**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Podatkovni list

uporabna globina na predelek za oblačila	475 mm
Višina zadaj	2000 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
za obešanko s Ø loka do	6 mm
Snemljiv pokrov podstavka	da
uporabna višina na zgornji predelek s poševnim stropom	420 - 480 mm
Število nepremičnih nazaj postavljenih polic	1
Globina police	250 mm
Izvedba ključavnice	Vrtljivo zapiralo
Možnost posebnega lakiranja	da
za obešanko	da
Ploščica z imenom	da
Standard	DIN 4547
Višina spredaj	1850 mm
uporabna višina na zgornji predelek (za integralno čelado)	240 - 280 mm
Prezračevalne reže na vratih	ne
uporabna višina na predelek za oblačila	1240 mm
Masa	49,8 kg
Globina	500 mm
Število prekatov	2
Poševen strop	da
Širina police	295 mm
uporabna globina na zgornji predelek	250 mm
Število palic za oblačila	1
uporabna širina na predelek za oblačila	240 mm
Širina	600 mm
Izvedba podstavka	Podstavek s pokrovom
za integralno čelado	da
Prezračevalne reže na zadnji steni	ne

Kot odpiranja vrat	225 stopinj
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta izdelka	Garderobna omara

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/949053-2>