

WEKEM®**Teflonski tesnilni trak, 12 m, Tip: COARSE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083319 COARSE
GTIN	4260205360033
Razred artikla	08G

Opis**Izvedba:**

Tesnilna sredstva nadomeščajo konopljo, tesnilne trakove in paste, so odporna proti plinom, tekočinam, zraku, vodi, oljem, ogljikovodikom in mnogim kemičnim proizvodom. **Popoln površinski kontakt** zagotavlja **100-odstotno tesnost**. Dokler se tesnilna masa ne strdi so pri montaži možne korekcije položaja in vrtenje v povratni smeri z običajnim orodjem. Ostanke tesnilne mase ne zamašijo filtrov in tesnil.

Uporaba:

Tesnilni trak za navoje PTFE GRp, možnost uporabe pri: zraku, vodi, dušiku, plinu do maks. 7 barov, propanu, butanu, amoniaku, vodik, kisiku, topilih, kislinah, lugih, gorivih, hladilnih sredstvih, pari – odvisno od medija, cevovoda in velikosti navoja, možnost uporabe do pribl. 170 barov (potrebno je lastno testiranje).

Napotek:

Navojne dele je treba pred nanosom tesnilnega sredstva očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392.

Tehnični opis

Za vrsto navoja	groba
-----------------	-------

Debelina	0,1 mm
Širina	12 mm
Oznaka proizvajalca	GRp
Dolžina	12 m
Temperatura skladiščenja	20 °C
Barva	bela
Temperaturno območje uporabe	-240 °C
Obstočnost od datuma proizvodnje	60 mesec
Kemična osnova	Politetrafluoroetilen (PTFE)
Lastnost	Negorljivo
Lastnost	Se ne lepi
Lastnost	Ne postane krhko
Značilnost blagovnega imena	12 m
Vrsta izdelka	Tesnilni traki