

**Nož za notranje struženje desni podoben DIN 4953, HSS E, Ø držala: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	296300 8
GTIN	4045197189035
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Vse velikosti **zvarjene**.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.

HSS/E – na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z visoko natezno trdnostjo.

Tehnični opis

za izvrtine od Ø	18 mm
Ø držala	8 mm
Celotna dolžina	140 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta izdelka	Stružni nož