

**Notranji kotni stružni noži desni podoben DIN 4954, HSS E, Ø držala: 6Rmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	296400 6R
GTIN	4045197189233
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Vse velikosti **zvarjene**.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.

HSS/E – na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z visoko natezno trdnostjo.

Tehnični opis

za izvrtine od Ø	16 mm
Ø držala	6 mm
Celotna dolžina	125 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta izdelka	Stružni nož