

## Verižno obešalo s 3 verigami, Uporabna dolžina: A2m



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086437 A2
GTIN	4032378142040
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Verižno obešalo s H-žigom (odobritev nemškega poklicnega združenja). Izredno trdno verižno obešalo z obesnimi kavljji s črno lakirano verigo. Verižna obešala **z možnostjo krajšanja verige**. Dolžino verige je mogoče skrajšati s kavljji za skrajšanje z viličasto glavo.

#### Napotek:

Druge velikosti in izvedbe (npr. z varnostnim bremenskim kavljjem) so dobavljive po ponudbi.

### Tehnični opis

Uporabna dolžina	2 m
Ø verige	10 mm
Nosilnost WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	6700 kg
Nosilnost WLL $\beta = 45 - 60^\circ$	4750 kg
Vrsta izdelka	Verižna obešala

