

**HOLEX****Stružni nož, koničast, raven nevtralen podoben DIN 4955, HSS E, 4-kotno držalo: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	296500 12
GTIN	4045197189592
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Vse velikosti **zvarjene**.

**Uporaba:**

Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.

**HSS/E** – na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z visoko natezno trdnostjo.

**Tehnični opis**

4-kotno držalo	12 mm
Celotna dolžina	110 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta izdelka	Stružni nož