

HOLEX**Stružni nož, koničast, raven nevtralen podoben DIN 4955, HSS E, 4-kotno držalo: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	296500 16
GTIN	4045197189608
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Vse velikosti **zvarjene**.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.

HSS/E – na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z visoko natezno trdnostjo.

Tehnični opis

4-kotno držalo	16 mm
Celotna dolžina	140 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta izdelka	Stružni nož