

HOLEX**Stružni nož desni podoben DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, 4-kotno držalo: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	296125 16
GTIN	4045197518422
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

Uporaba:

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.

M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

Pazi:

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalkom iz borkarbida (art. 558812).

Tehnični opis

4-kotno držalo	16 mm
Celotna dolžina	110 mm
Rezalni material	P20/K25
Vrsta izdelka	Stružni nož