

**Garant****Mini nož za notranje struženje, HM, desni, Previsna dolžina L1/velikost ploščice d: 50/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270006 50/6
GTIN	4045197560032
Razred artikla	21V

**Opis****Izvedba:**

Držalo iz karbidne trdine za zelo malo vibracij s pilotano jekleno glavo in kaljenim ležiščem za obračalno ploščico.

- **S čelne strani privita rezalna ploščica iz karbidne trdine, skladen prenos sile zaradi čelnega ozobljenja.**
- **Preprosta zamenjava rezalne ploščice.**

**Napotek:**

**Le** za izstruženje in posnemanje roba!

**Tehnični opis**

Dolžina glave L <sub>1</sub>	50 mm
Vijak za obračalno ploščico	279815 10
Velikost ploščice	06 mm
Celotna dolžina L	115 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	11,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vpenjalni vijak Tip 10	279815 10
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500