

HOLEX**Stranski stružni nož desni podoben DIN 4960, HSS E, 4-kotno držalo: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	296800 20
GTIN	4045197189998
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Vse velikosti **zvarjene**.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.

HSS/E – na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z visoko natezno trdnostjo.

Tehnični opis

4-kotno držalo	20 mm
Celotna dolžina	160 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta izdelka	Stružni nož