

**Stranski stružni nož desna podobna DIN 4960, HSS E, 4-kotno držalo: 25 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	296800 25
GTIN	4045197190000
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Vse velikosti **zvarjene**.

**Uporaba:**

Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.

**HSS/E** – na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z visoko natezno trdnostjo.

Celotna dolžina: 200 mm

**Tehnični opis**

4-kotno držalo	25 mm
Celotna dolžina	200 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta izdelka	Stružni nož