

**HOLEX****Stružni nož za notranje utore desni podoben DIN 4963, HSS E, Ø držala: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	297120 12
GTIN	4045197190659
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Vse velikosti **zvarjene**.

**Uporaba:**

Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.

**HSS/E** – na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z veliko natezno trdnostjo.

**Tehnični opis**

maksimalna globina zarez $t_{maks}$	8 mm
za izvrtine od Ø	25 mm
Širina rezila	3 mm
Ø držala	12 mm
Celotna dolžina	180 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta izdelka	Stružni nož