



Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 30 A = 70, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302750 16 |
| GTIN | 4250122697992 |
| Razred artikla | 36E |

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena.

Vsa držala brunirana.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Napotek:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 0,5 - 10 mm

Zunanji Ø D: 28 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica: 16

ER-vpenjalni ključ: 16

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|----|
| za ER-vpenjalne stročnice | 16 |
|---------------------------|----|

| | |
|--|-----------------------------------|
| Nadomestna ER-vpenjalna matica | 16 |
| Previsna dolžina A | 70 mm |
| Vpenjalna širina | 0,5 - 10 mm |
| ER-vpenjalni ključ | 16 |
| Zunanji Ø D | 28 mm |
| Trn za rezkarje | BT 30 A = 70 |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 |
| Oblika | AD |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308922 3 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 308906 9 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 308901 10 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308920 3 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308920 6 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 308921 8 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 308920 10 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 308920 8 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 308922 10 |
| Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 30 | 308785 30 |

| | |
|--|------------|
| Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm | 613300 25 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308901 7 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm | 309012 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308921 6 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm | 308920 2 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm | 308901 2,5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308920 4 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308906 4 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm s tesnilom | 309164 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 6-delna, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s tesnilom | 309014 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308906 7 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308906 3 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308922 7 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308922 5 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 308906 10 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308920 5 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm | 309425 2,8 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm | 308901 2 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308921 7 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308921 3 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 308921 10 |

| | |
|--|------------|
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308920 7 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308921 4 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308922 4 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm s tesnilom in brizgalnimi šobami | 309165 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm | 309425 3,5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 308901 8 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308901 6 |
| Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 30 | 308765 30 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 308921 9 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308906 5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308901 4 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 308922 8 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 308922 9 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm | 309425 4,5 |
| Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 30 | 308760 30 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308921 5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm | 308920 1 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 308920 9 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308922 6 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 308906 8 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308906 6 |

| | |
|--|------------|
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm | 308901 1 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308901 3 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309425 6 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm | 308901 1,5 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm | 309160 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 308901 9 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308901 5 |