

Garant**TC.T 110204, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260982 HB7020
GTIN	4045197699787
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	SM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje