

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260935 12/11
GTIN	4045197653598
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Dolžina glave $L_1$	26,5 mm
Srednji premik $L_3$	9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
ISO-oznaka držala	A12L STFRCR/L11
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Višina vpenjanja $L_2$	11 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	90 stopinj
Ø držala $D_s$	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500