



LED-EX naglavna svetilka Vizion 2 z baterijo, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081519 1
GTIN	327005170102
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Naglavna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavno smernico ATEX. Tanka, lahka naglavna svetilka LED. Optimalna osvetlitev zaradi nastavljivega kota snopa, 3 stopenj svetlobe in 3 izbirnih oblik snopa. Odstranljiv modul LED za uporabo kot parkirna luč/ delovna luč. Z nedrsečim gumijastim trakom za čelado (kot dodatna oprema je na voljo tekstilni trak).

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami (3 × AAA).

Tehnični opis

Napajanje	Baterijsko napajanje
Ø glave	45 mm
Cona ATEX	cona 0
Cona ATEX	Cona 21
Dolžina osvetlitve	60 m
Oznaka proizvajalca	Vizion 2

Svetlobni tok	60 - 250 lm
Tip baterij	Micro, AAA
Barva ohišja	rumena
Število vključenih baterij	3
Čas obratovanja	3,5 - 30 h
Masa	113 g
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Kemijska sestava	Alkalna manganova
možnost ponovnega polnjenja	ne
Zatemnilna osvetlitev	ne
Lastnosti naprave	Primerno za EX-področje
Vrsta izdelka	Naglavne svetilke

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081551 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081553 LR3
Li-kovinske baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081559 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081552 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081554 LR3