

Garant

Tračni meter s kontrolnim okencem 10 kos, Dolžina traku: 3m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG4605 3
GTIN	4069515042680
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

- Ohišje iz umetne mase odporne proti udarcem.
- Vstavljeni aluminijasti profili na obeh merilnih površinah. Zaradi tega natančne naležne površine za zunanje in notranje merjenje.
- Aluminijasti profili so odporni na toploto in mehanske obremenitve.
- Merilni trak je žgano lakiran in opremljen s skalo črne barve. Bombiran = odporen proti pregibu in opremljen z drsnim kavljem (za notranje in zunanje meritve). Kontrastna skala odporna proti obrabi in koroziji.
- Merilna skala v mm/mm (zgornji rob/spodnji rob).
- Oštevilčenji na merilni skali in na okencu imata isto smer odčitavanja.

Obseg dobave:

10x tračni meter št. 462210 vel. 3.

Tehnični opis

Dolžina ohišja	63 mm
Širina ohišja	24 mm
Dolžina traku	3 m
Višina ohišja	63 mm
Kalibriranje	G1

Podatkovni list

Standard	EG II
Širina traku	16 mm
Vrsta izdelka	Tračni metri
USP1	Tračni meter s kontrolnim okencem

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG4605 3