

**Garant****Nosilec rezil, konkaven za plano zarezovanje, desni, Ø območja zareze D1/D2:  
51/67mm**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273824 51/67  |
| GTIN                  | 4045197577320 |
| Razred artikla        | 21W           |

## Opis

**Izvedba:**

Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.

**Uporaba:**

V povezavi z držali art. 273800 do 273811.

**Rezervni del:**

Vpenjalni vijak art. 279815 9.

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. Zareza.

Glede na vpenjalno situacijo in material znižajte tehnične vrednosti za 30 – 50 %.

Širina zareze w: 2 mm

maksimalna globina rezanja  $t_{maks}$ : 13 mm

## Tehnični opis

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| maksimalna globina rezanja $t_{maks}$ | 13 mm          |
| minimalni Ø 1. zareze $D_1$           | 51 mm          |
| minimalni Ø 1. zareze $D_2$           | 67 mm          |
| Vrsta uporabe                         | desni          |
| Širina zareze $w$                     | 2 mm           |
| Vrsta izdelka                         | Nosilec rezila |

## Pribor

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Vpenjalni vijak       | 279910   |
| Vpenjalni vijak Tip 9 | 279815 9 |