

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261108 20/16
GTIN	4045197655783
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	SVJBR/L 2020K16
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Velikost ploščice	16 mm
Podložna ploščica	269005 8
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Podložna ploščica Tip 8	269005 8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500