

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261108 25/16
GTIN	4045197653635
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	25 mm
Podložna ploščica	269005 8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Dolžina glave L ₁	33 mm
ISO-oznaka držala	SVJBR/L 2525M16
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Velikost ploščice	16 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložna ploščica Tip 8	269005 8
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500