

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261106 25/16
GTIN	4045197655707
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	269013 2
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
ISO-oznaka držala	SVHBR/L 2525M16
Velikost držala	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Dolžina glave L ₁	21 mm
Podložna ploščica	269005 8
Velikost ploščice	16 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Serija	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 8	269005 8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500