

**Garant****Nosilec rezil, konkaven za plano zarezovanje, desni, Ø območja zareze D1/D2:  
52/72mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273822 52/72
GTIN	4045197538208
Razred artikla	21W

## Opis

**Izvedba:**

Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.

**Uporaba:**

V povezavi z držali art. 273800 do 273811.

**Rezervni del:**

Vpenjalni vijak art. 279815 9.

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. Zareza.

Glede na vpenjalno situacijo in material znižajte tehnične vrednosti za 30 – 50 %.

Širina zareze w: 4 mm

maksimalna globina rezanja  $t_{maks}$ : 15 mm

## Tehnični opis

minimalni $\varnothing$ 1. zareze $D_1$	52 mm
minimalni $\varnothing$ 1. zareze $D_2$	72 mm
maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	15 mm
Vrsta uporabe	desni
Širina zareze $w$	4 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

## Pribor

Vpenjalni vijak	279910
Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9