

Garant**Nosilec rezil, konkaven za plano zarezovanje, levi, Ø območja zareze D1/D2:
43/60mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273821 43/60
GTIN	4045197500328
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.

Uporaba:

V povezavi z držali art. 273800 do 273811.

Rezervni del:

Vpenjalni vijak art. 279815 9.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo / D_2 = maksimalni Ø za 1. Zareza.

Glede na vpenjalno situacijo in material znižajte tehnične vrednosti za 30 – 50 %.

Širina zareze w: 3 mm

maksimalna globina rezanja t_{maks} : 13 mm

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja t_{maks}	13 mm
minimalni Ø 1. zareze D_1	43 mm
minimalni Ø 1. zareze D_2	60 mm
Vrsta uporabe	levi
Širina zareze w	3 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
Vpenjalni vijak	279910