


Vpenjalna glava, oblika AD, SK 40 kratka, Vpenjalni Ø D1: 16mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300200 16
GTIN	4045197143662
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Vpenjalni premer D ₁	16 mm
Previsna dolžina A	63 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	16
Zunanji Ø D	48 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm

Strategija odrezovanja

HPC

Vrsta izdelka

Vpenjalne glave

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/300200-16>