

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261108 16/11
GTIN	4045197655769
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Dolžina glave L ₁	21,5 mm
Funkcijska širina L ₄	20 mm
ISO-oznaka držala	SVJBR/L 1616H11
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Celotna dolžina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500